



Mini coupleur industriel du profil le plus populaire au monde dans ce diamètre nominal. Performance de débit supérieure à la moyenne pour les fluides liquides et gazeux. Utilisation à une seule main. Dimensions réduites et large choix de matériaux et variantes de clapet.


Disponible sur demande :

- autres connexions de tubes
- autres versions de joints pour plages de températures et fluides différents



Profil EURO

Protections anti-poussière



(P. 357)

Pour coupleur No. SK16S

## KA Simple obturation

**Pression d'utilisation\* :**  
jusqu'à 35 bar

**Matériaux :**

- Coupleur : Laiton
- Embout : Laiton
- Joint : NBR

**Température d'utilisation :**  
-20°C à +100°C (NBR)

**Débit d'air :**  
550 l/min.  
pression d'entrée 6 bar, chute de pression de 0,5 bar

**Débit d'eau :**  
7 l/min.  
chute de pression 0,5 bar

## KB Double obturation

**Pression d'utilisation\* :**  
jusqu'à 35 bar

**Matériaux :**

- Coupleur : Laiton
- Embout : Laiton
- Joint : NBR

**Température d'utilisation :**  
-20°C à +100°C (NBR)

**Débit d'air :**  
310 l/min.  
pression d'entrée 6 bar, chute de pression de 0,5 bar

**Débit d'eau :**  
2,7 l/min.  
chute de pression 0,5 bar

## KL Face plane

**Pression d'utilisation\* :**  
jusqu'à 8 bar


**Matériaux :**

- Coupleur : Laiton
- Embout : Laiton
- Joint : NBR


**Température d'utilisation :**  
-20°C à +100°C (NBR)

**Débit d'eau :**  
2,7 l/min.  
chute de pression 0,5 bar

\* pression de service statique maximale avec un facteur de sécurité de 4 à 1.




Simple obturation



Simple obturation

## 21KAA Coupleur avec obturation, mâle


Laiton, NBR




| A         |             | HEX | L  | L1 | D  | Version        |
|-----------|-------------|-----|----|----|----|----------------|
| G1/8      | 21KAAW10MPX | 14  | 36 | 7  | 16 | Laiton         |
|           | 21KAAW10MPN | 14  | 36 | 7  | 16 | Laiton nickelé |
| G1/4      | 21KAAW13MPX | 17  | 38 | 9  | 16 | Laiton         |
|           | 21KAAW13MPN | 17  | 38 | 9  | 16 | Laiton nickelé |
| G3/8      | 21KAAW17MPX | 19  | 38 | 9  | 16 | Laiton         |
|           | 21KAAW17MPN | 19  | 38 | 9  | 16 | Laiton nickelé |
| M10 x 1   | 21KAAD10MPX | 14  | 37 | 8  | 16 | Laiton         |
|           | 21KAAD10MPN | 14  | 37 | 8  | 16 | Laiton nickelé |
| M12 x 1,5 | 21KAAD12MPX | 17  | 39 | 10 | 16 | Laiton         |
|           | 21KAAD12MPN | 17  | 39 | 10 | 16 | Laiton nickelé |
| M14 x 1,5 | 21KAAD14MPX | 17  | 39 | 10 | 16 | Laiton         |
|           | 21KAAD14MPN | 17  | 39 | 10 | 16 | Laiton nickelé |

## 21KAI Coupleur avec obturation, femelle

Laiton, NBR




| A         |             | HEX | L  | L1 | D  | Version        |
|-----------|-------------|-----|----|----|----|----------------|
| G1/8      | 21KAIW10MPX | 14  | 36 | 9  | 16 | Laiton         |
|           | 21KAIW10MPN | 14  | 36 | 9  | 16 | Laiton nickelé |
| G1/4      | 21KAIW13MPX | 17  | 38 | 9  | 16 | Laiton         |
|           | 21KAIW13MPN | 17  | 38 | 9  | 16 | Laiton nickelé |
| G3/8      | 21KAIW17MPX | 19  | 38 | 9  | 16 | Laiton         |
|           | 21KAIW17MPN | 19  | 38 | 9  | 16 | Laiton nickelé |
| M12 x 1,5 | 21KAIM12MPX | 17  | 38 | 6  | 16 | Laiton         |
|           | 21KAIM12MPN | 17  | 38 | 6  | 16 | Laiton nickelé |
| M14 x 1,5 | 21KAIM14MPX | 17  | 38 | 6  | 16 | Laiton         |
|           | 21KAIM14MPN | 17  | 38 | 6  | 16 | Laiton nickelé |



Simple obturation

## 21KATF Coupleur avec obturation, à douille annelée


Laiton, NBR



| A  |             | HEX | L  | L1 | D  | Version        |
|----|-------------|-----|----|----|----|----------------|
| 4  | 21KATF04MPX | 14  | 46 | 17 | 16 | Laiton         |
|    | 21KATF04MPN | 14  | 46 | 17 | 16 | Laiton nickelé |
| 5  | 21KATF05MPX | 14  | 46 | 17 | 16 | Laiton         |
|    | 21KATF05MPN | 14  | 46 | 17 | 16 | Laiton nickelé |
| 6  | 21KATF06MPX | 14  | 46 | 17 | 16 | Laiton         |
|    | 21KATF06MPN | 14  | 46 | 17 | 16 | Laiton nickelé |
| 8  | 21KATF08MPX | 14  | 46 | 17 | 16 | Laiton         |
|    | 21KATF08MPN | 14  | 46 | 17 | 16 | Laiton nickelé |
| 9  | 21KATF09MPX | 14  | 46 | 17 | 16 | Laiton         |
|    | 21KATF09MPN | 14  | 46 | 17 | 16 | Laiton nickelé |
| 10 | 21KATF10MPX | 14  | 46 | 17 | 16 | Laiton         |
|    | 21KATF10MPN | 14  | 46 | 17 | 16 | Laiton nickelé |

## 21KAKO Coupleur avec obturation avec connexion à canule


Laiton, NBR




| A     |             | HEX | G     | L  | L1 | L2 | D  | Version        |
|-------|-------------|-----|-------|----|----|----|----|----------------|
| 4 x 6 | 21KAKO06MPX | 14  | M10x1 | 42 | 7  | 6  | 16 | Laiton         |
|       | 21KAKO06MPN | 14  | M10x1 | 42 | 7  | 6  | 16 | Laiton nickelé |
| 6 x 8 | 21KAKO08MPX | 14  | M12x1 | 42 | 7  | 6  | 16 | Laiton         |
|       | 21KAKO08MPN | 14  | M12x1 | 42 | 7  | 6  | 16 | Laiton nickelé |

## 21KAKS Coupleur avec obturation, traversée de cloison avec connexion à canule

Laiton, NBR




| A     |             | HEX | HEX1 | B | G     | L  | L1 | L2 | D  | Version        |
|-------|-------------|-----|------|---|-------|----|----|----|----|----------------|
| 4 x 6 | 21KAKS06MPX | 14  | 12   | 3 | M10x1 | 54 | 7  | 18 | 16 | Laiton         |
|       | 21KAKS06MPN | 14  | 12   | 3 | M10x1 | 54 | 7  | 18 | 16 | Laiton nickelé |
| 6 x 8 | 21KAKS08MPX | 17  | 17   | 4 | M12x1 | 54 | 7  | 18 | 16 | Laiton         |
|       | 21KAKS08MPN | 17  | 17   | 4 | M12x1 | 54 | 7  | 18 | 16 | Laiton nickelé |



Simple obturation

## 21KATS Coupleur avec obturation à traversée de cloison à douille annelée


Laiton, NBR



| A  |             | HEX | HEX1 | B | G     | L  | L1 | L2 | D  | Version        |
|----|-------------|-----|------|---|-------|----|----|----|----|----------------|
| 4  | 21KATS04MPX | 12  | 12   | 4 | M10x1 | 60 | 17 | 14 | 16 | Laiton         |
|    | 21KATS04MPN | 12  | 12   | 4 | M10x1 | 60 | 17 | 14 | 16 | Laiton nickelé |
| 5  | 21KATS05MPX | 17  | 17   | 4 | M12x1 | 60 | 17 | 14 | 16 | Laiton         |
|    | 21KATS05MPN | 17  | 17   | 4 | M12x1 | 60 | 17 | 14 | 16 | Laiton nickelé |
| 6  | 21KATS06MPX | 17  | 17   | 4 | M12x1 | 60 | 17 | 14 | 16 | Laiton         |
|    | 21KATS06MPN | 17  | 17   | 4 | M12x1 | 60 | 17 | 14 | 16 | Laiton nickelé |
| 8  | 21KATS08MPX | 17  | 17   | 4 | M12x1 | 60 | 17 | 14 | 16 | Laiton         |
|    | 21KATS08MPN | 17  | 17   | 4 | M12x1 | 60 | 17 | 14 | 16 | Laiton nickelé |
| 9  | 21KATS09MPX | 17  | 19   | 4 | M14x1 | 60 | 17 | 14 | 16 | Laiton         |
|    | 21KATS09MPN | 17  | 19   | 4 | M14x1 | 60 | 17 | 14 | 16 | Laiton nickelé |
| 10 | 21KATS10MPX | 17  | 19   | 4 | M14x1 | 60 | 17 | 14 | 16 | Laiton         |
|    | 21KATS10MPN | 17  | 19   | 4 | M14x1 | 60 | 17 | 14 | 16 | Laiton nickelé |

## 21KAKK Coupleur avec obturation avec connexion à canule et ressort de protection


Laiton, NBR




| A     |             | HEX | G     | L   | L1 | L2 | D  | Version        |
|-------|-------------|-----|-------|-----|----|----|----|----------------|
| 4 x 6 | 21KAKK06MPX | 14  | M10x1 | 125 | 7  | 6  | 16 | Laiton         |
|       | 21KAKK06MPN | 14  | M10x1 | 125 | 7  | 6  | 16 | Laiton nickelé |
| 6 x 8 | 21KAKK08MPX | 14  | M10x1 | 130 | 7  | 6  | 16 | Laiton         |
|       | 21KAKK08MPN | 14  | M10x1 | 130 | 7  | 6  | 16 | Laiton nickelé |

## 21KARP Coupleur avec obturation avec connexion instantanée

Laiton nickelé, NBR




| A |             | HEX | L    | D  | D1   |
|---|-------------|-----|------|----|------|
| 6 | 21KARP06MPN | 14  | 43,5 | 16 | 13,3 |
| 8 | 21KARP08MPN | 17  | 48   | 16 | 15,3 |



Simple obturation

## 21SFA Embout sans obturation mâle


Laiton




| A         |             |            | HEX | L  | L1 | Version        |
|-----------|-------------|------------|-----|----|----|----------------|
| G1/8      | 21SFAW10MXX |            | 14  | 25 | 7  | Laiton         |
|           | 21SFAW10MXN | 9087 21 10 | 14  | 25 | 7  | Laiton nickelé |
| G1/4      | 21SFAW13MXX |            | 17  | 28 | 9  | Laiton         |
|           | 21SFAW13MXN | 9087 21 13 | 17  | 28 | 9  | Laiton nickelé |
| G3/8      | 21SFAW17MXX |            | 19  | 28 | 9  | Laiton         |
|           | 21SFAW17MXN |            | 19  | 28 | 9  | Laiton nickelé |
| M10 x 1   | 21SFAD10MXX |            | 14  | 26 | 8  | Laiton         |
|           | 21SFAD10MXN |            | 14  | 26 | 8  | Laiton nickelé |
| M12 x 1,5 | 21SFAD12MXX |            | 17  | 28 | 10 | Laiton         |
|           | 21SFAD12MXN |            | 17  | 28 | 10 | Laiton nickelé |
| M14 x 1,5 | 21SFAD14MXX |            | 17  | 28 | 10 | Laiton         |
|           | 21SFAD14MXN |            | 17  | 28 | 10 | Laiton nickelé |

## 21SFI Embout sans obturation femelle

Laiton




| A         |             |            | HEX | L  | L1 | Version        |
|-----------|-------------|------------|-----|----|----|----------------|
| G1/8      | 21SFIW10MXX |            | 14  | 25 | 8  | Laiton         |
|           | 21SFIW10MXN | 9086 21 10 | 14  | 25 | 8  | Laiton nickelé |
| G1/4      | 21SFIW13MXX |            | 17  | 25 | 9  | Laiton         |
|           | 21SFIW13MXN | 9086 21 13 | 17  | 25 | 9  | Laiton nickelé |
| G3/8      | 21SFIW17MXX |            | 19  | 26 | 9  | Laiton         |
|           | 21SFIW17MXN |            | 19  | 26 | 9  | Laiton nickelé |
| M12 x 1,5 | 21SFIM12MXX |            | 17  | 27 | 10 | Laiton         |
|           | 21SFIM12MXN |            | 17  | 27 | 10 | Laiton nickelé |
| M14 x 1,5 | 21SFIM14MXX |            | 17  | 27 | 10 | Laiton         |
|           | 21SFIM14MXN |            | 17  | 27 | 10 | Laiton nickelé |



Simple obturation

## 21SFTF Embout sans obturation, à douille annelée


Laiton



| A  |             |            | L  | L1 | D  | Version        |
|----|-------------|------------|----|----|----|----------------|
| 4  | 21SFTF04MXX |            | 32 | 17 | 9  | Laiton         |
|    | 21SFTF04MXN | 9085 21 04 | 32 | 17 | 9  | Laiton nickelé |
| 5  | 21SFTF05MXX |            | 32 | 17 | 9  | Laiton         |
|    | 21SFTF05MXN |            | 32 | 17 | 9  | Laiton nickelé |
| 6  | 21SFTF06MXX |            | 32 | 17 | 9  | Laiton         |
|    | 21SFTF06MXN | 9085 21 06 | 32 | 17 | 9  | Laiton nickelé |
| 8  | 21SFTF08MXX |            | 32 | 17 | 9  | Laiton         |
|    | 21SFTF08MXN | 9085 21 08 | 32 | 17 | 9  | Laiton nickelé |
| 9  | 21SFTF09MXX |            | 33 | 17 | 10 | Laiton         |
|    | 21SFTF09MXN |            | 33 | 17 | 10 | Laiton nickelé |
| 10 | 21SFTF10MXX |            | 33 | 17 | 12 | Laiton         |
|    | 21SFTF10MXN |            | 33 | 17 | 12 | Laiton nickelé |

## 21SFK0 Embout sans obturation avec connexion à canule


Laiton




| A     |             | G     | L  | L1 | L2 | D  | Version        |
|-------|-------------|-------|----|----|----|----|----------------|
| 4 x 6 | 21SFK006MXX | M10x1 | 32 | 6  | 6  | 10 | Laiton         |
|       | 21SFK006MXN | M10x1 | 32 | 6  | 6  | 10 | Laiton nickelé |
| 6 x 8 | 21SFK008MXX | M12x1 | 32 | 6  | 6  | 12 | Laiton         |
|       | 21SFK008MXN | M12x1 | 32 | 6  | 6  | 12 | Laiton nickelé |

## 21SFKS Embout sans obturation, traversée de cloison avec connexion à canule

Laiton




| A     |             | HEX | HEX1 | B | G     | L  | L1 | L2 | Version        |
|-------|-------------|-----|------|---|-------|----|----|----|----------------|
| 4 x 6 | 21SFKS06MXX | 14  | 12   | 3 | M10x1 | 43 | 7  | 18 | Laiton         |
|       | 21SFKS06MXN | 14  | 12   | 3 | M10x1 | 43 | 7  | 18 | Laiton nickelé |
| 6 x 8 | 21SFKS08MXX | 14  | 17   | 4 | M12x1 | 44 | 7  | 18 | Laiton         |
|       | 21SFKS08MXN | 14  | 17   | 4 | M12x1 | 44 | 7  | 18 | Laiton nickelé |



Simple obturation

## 21SFTS Embout sans obturation à traversée de cloison à douille annelée


Laiton



| A |                               | HEX | HEX1 | B  | G  | L | L1    | L2 | Version        |
|---|-------------------------------|-----|------|----|----|---|-------|----|----------------|
| 4 |                               |     |      |    |    |   |       |    |                |
|   | <b>21SFTS04MXX</b>            |     |      | 14 | 14 | 3 | M10x1 | 50 | Laiton         |
|   | <b>21SFTS04MXN 9095 21 04</b> |     |      | 14 | 14 | 3 | M10x1 | 50 | Laiton nickelé |
| 5 |                               |     |      |    |    |   |       |    |                |
|   | <b>21SFTS05MXX</b>            |     |      | 14 | 17 | 4 | M12x1 | 50 | Laiton         |
|   | <b>21SFTS05MXN</b>            |     |      | 14 | 17 | 4 | M12x1 | 50 | Laiton nickelé |
| 6 |                               |     |      |    |    |   |       |    |                |
|   | <b>21SFTS06MXX</b>            |     |      | 14 | 17 | 4 | M12x1 | 50 | Laiton         |
|   | <b>21SFTS06MXN 9095 21 06</b> |     |      | 14 | 17 | 4 | M12x1 | 50 | Laiton nickelé |
| 8 |                               |     |      |    |    |   |       |    |                |
|   | <b>21SFTS08MXX</b>            |     |      | 14 | 17 | 4 | M12x1 | 50 | Laiton         |
|   | <b>21SFTS08MXN 9095 21 08</b> |     |      | 14 | 17 | 4 | M12x1 | 50 | Laiton nickelé |

## 21SFKK Embout sans obturation avec connexion à canule et ressort de protection


Laiton




| A     |                    | G     | L   | L1 | L2 | D  | Version        |
|-------|--------------------|-------|-----|----|----|----|----------------|
| 4 x 6 |                    |       |     |    |    |    |                |
|       | <b>21SFKK06MXX</b> | M10x1 | 115 | 6  | 6  | 10 | Laiton         |
|       | <b>21SFKK06MXN</b> | M10x1 | 115 | 6  | 6  | 10 | Laiton nickelé |
| 6 x 8 |                    |       |     |    |    |    |                |
|       | <b>21SFKK08MXX</b> | M12x1 | 120 | 6  | 6  | 12 | Laiton         |
|       | <b>21SFKK08MXN</b> | M12x1 | 120 | 6  | 6  | 12 | Laiton nickelé |

## 21SFRP Embout sans obturation avec connexion instantanée

Laiton nickelé, NBR




| A |                    | HEX | L    | D    |
|---|--------------------|-----|------|------|
| 6 |                    |     |      |      |
|   | <b>21SFRP06MPN</b> | 14  | 30,5 | 13,3 |
| 8 |                    |     |      |      |
|   | <b>21SFRP08MPN</b> | 17  | 37   | 15,3 |



Double obturation

## 21KBA Coupleur avec obturation, mâle


Laiton, NBR




| A         |                               | HEX | L  | L1 | D  | Version        |
|-----------|-------------------------------|-----|----|----|----|----------------|
| G1/8      |                               |     |    |    |    |                |
|           | <b>21KBAW10MPX</b>            | 14  | 36 | 7  | 16 | Laiton         |
|           | <b>21KBAW10MPN 9201 21 10</b> | 14  | 36 | 7  | 16 | Laiton nickelé |
| G1/4      |                               |     |    |    |    |                |
|           | <b>21KBAW13MPX</b>            | 17  | 38 | 9  | 16 | Laiton         |
|           | <b>21KBAW13MPN 9201 21 13</b> | 17  | 38 | 9  | 16 | Laiton nickelé |
| G3/8      |                               |     |    |    |    |                |
|           | <b>21KBAW17MPX</b>            | 19  | 38 | 9  | 16 | Laiton         |
|           | <b>21KBAW17MPN</b>            | 19  | 38 | 9  | 16 | Laiton nickelé |
| M10 x 1   |                               |     |    |    |    |                |
|           | <b>21KBAD10MPX</b>            | 14  | 37 | 8  | 16 | Laiton         |
|           | <b>21KBAD10MPN</b>            | 14  | 37 | 8  | 16 | Laiton nickelé |
| M12 x 1,5 |                               |     |    |    |    |                |
|           | <b>21KBAD12MPX</b>            | 17  | 39 | 10 | 16 | Laiton         |
|           | <b>21KBAD12MPN</b>            | 17  | 39 | 10 | 16 | Laiton nickelé |
| M14 x 1,5 |                               |     |    |    |    |                |
|           | <b>21KBAD14MPX</b>            | 17  | 39 | 10 | 16 | Laiton         |
|           | <b>21KBAD14MPN</b>            | 17  | 39 | 10 | 16 | Laiton nickelé |

## 21KBI Coupleur avec obturation, femelle

Laiton, NBR




| A         |                               | HEX | L  | L1 | D  | Version        |
|-----------|-------------------------------|-----|----|----|----|----------------|
| G1/8      |                               |     |    |    |    |                |
|           | <b>21KBIW10MPX</b>            | 14  | 36 | 9  | 16 | Laiton         |
|           | <b>21KBIW10MPN 9214 21 10</b> | 14  | 36 | 9  | 16 | Laiton nickelé |
| G1/4      |                               |     |    |    |    |                |
|           | <b>21KBIW13MPX</b>            | 17  | 38 | 9  | 16 | Laiton         |
|           | <b>21KBIW13MPN 9214 21 13</b> | 17  | 38 | 9  | 16 | Laiton nickelé |
| G3/8      |                               |     |    |    |    |                |
|           | <b>21KBIW17MPX</b>            | 19  | 38 | 9  | 16 | Laiton         |
|           | <b>21KBIW17MPN</b>            | 19  | 38 | 9  | 16 | Laiton nickelé |
| M12 x 1,5 |                               |     |    |    |    |                |
|           | <b>21KBIM12MPX</b>            | 17  | 38 | 6  | 16 | Laiton         |
|           | <b>21KBIM12MPN</b>            | 17  | 38 | 6  | 16 | Laiton nickelé |
| M14 x 1,5 |                               |     |    |    |    |                |
|           | <b>21KBIM14MPX</b>            | 17  | 38 | 6  | 16 | Laiton         |
|           | <b>21KBIM14MPN</b>            | 17  | 38 | 6  | 16 | Laiton nickelé |



Double obturation

## 21KBTF Coupleur avec obturation, à douille annelée


Laiton, NBR



| A  |                        | HEX | L  | L1 | D  | Version        |
|----|------------------------|-----|----|----|----|----------------|
| 4  | 21KBTF04MPX            | 14  | 46 | 17 | 16 | Laiton         |
|    | 21KBTF04MPN 9223 21 04 | 14  | 46 | 17 | 16 | Laiton nickelé |
| 5  | 21KBTF05MPX            | 14  | 46 | 17 | 16 | Laiton         |
|    | 21KBTF05MPN            | 14  | 46 | 17 | 16 | Laiton nickelé |
| 6  | 21KBTF06MPX            | 14  | 46 | 17 | 16 | Laiton         |
|    | 21KBTF06MPN 9223 21 06 | 14  | 46 | 17 | 16 | Laiton nickelé |
| 8  | 21KBTF08MPX            | 14  | 46 | 17 | 16 | Laiton         |
|    | 21KBTF08MPN 9223 21 08 | 14  | 46 | 17 | 16 | Laiton nickelé |
| 9  | 21KBTF09MPX            | 14  | 46 | 17 | 16 | Laiton         |
|    | 21KBTF09MPN            | 14  | 46 | 17 | 16 | Laiton nickelé |
| 10 | 21KBTF10MPX            | 14  | 46 | 17 | 16 | Laiton         |
|    | 21KBTF10MPN            | 14  | 46 | 17 | 16 | Laiton nickelé |

## 21KBKO Coupleur avec obturation avec connexion à canule


Laiton, NBR



| A     |             | HEX | G     | L  | L1 | L2 | D  | Version        |
|-------|-------------|-----|-------|----|----|----|----|----------------|
| 4 x 6 | 21KBKO06MPX | 14  | M10x1 | 42 | 7  | 6  | 16 | Laiton         |
|       | 21KBKO06MPN | 14  | M10x1 | 42 | 7  | 6  | 16 | Laiton nickelé |
| 6 x 8 | 21KBKO08MPX | 14  | M12x1 | 42 | 7  | 6  | 16 | Laiton         |
|       | 21KBKO08MPN | 14  | M12x1 | 42 | 7  | 6  | 16 | Laiton nickelé |

## 21KBKS Coupleur avec obturation, traversée de cloison avec connexion à canule

Laiton, NBR




| A     |             | HEX | HEX1 | B | G     | L  | L1 | L2 | D  | Version        |
|-------|-------------|-----|------|---|-------|----|----|----|----|----------------|
| 4 x 6 | 21KBKS06MPX | 14  | 12   | 3 | M10x1 | 54 | 7  | 18 | 16 | Laiton         |
|       | 21KBKS06MPN | 14  | 12   | 3 | M10x1 | 54 | 7  | 18 | 16 | Laiton nickelé |
| 6 x 8 | 21KBKS08MPX | 17  | 17   | 4 | M12x1 | 54 | 7  | 18 | 16 | Laiton         |
|       | 21KBKS08MPN | 17  | 17   | 4 | M12x1 | 54 | 7  | 18 | 16 | Laiton nickelé |



Double obturation

## 21KBTS Coupleur avec obturation à traversée de cloison à douille annelée


Laiton, NBR



| A  |                        | HEX | HEX1 | B | G     | L  | L1 | L2 | D  | Version        |
|----|------------------------|-----|------|---|-------|----|----|----|----|----------------|
| 4  | 21KBTS04MPX            | 14  | 14   | 3 | M10x1 | 60 | 17 | 14 | 16 | Laiton         |
|    | 21KBTS04MPN 9226 21 04 | 14  | 14   | 3 | M10x1 | 60 | 17 | 14 | 16 | Laiton nickelé |
| 5  | 21KBTS05MPX            | 17  | 17   | 4 | M12x1 | 60 | 17 | 14 | 16 | Laiton         |
|    | 21KBTS05MPN            | 17  | 17   | 4 | M12x1 | 60 | 17 | 14 | 16 | Laiton nickelé |
| 6  | 21KBTS06MPX            | 17  | 17   | 4 | M12x1 | 60 | 17 | 14 | 16 | Laiton         |
|    | 21KBTS06MPN 9226 21 06 | 17  | 17   | 4 | M12x1 | 60 | 17 | 14 | 16 | Laiton nickelé |
| 8  | 21KBTS08MPX            | 17  | 17   | 4 | M12x1 | 60 | 17 | 14 | 16 | Laiton         |
|    | 21KBTS08MPN 9226 21 08 | 17  | 17   | 4 | M12x1 | 60 | 17 | 14 | 16 | Laiton nickelé |
| 9  | 21KBTS09MPX            | 17  | 19   | 4 | M12x1 | 60 | 17 | 14 | 16 | Laiton         |
|    | 21KBTS09MPN            | 17  | 19   | 4 | M12x1 | 60 | 17 | 14 | 16 | Laiton nickelé |
| 10 | 21KBTS10MPX            | 17  | 19   | 4 | M14x1 | 60 | 17 | 14 | 16 | Laiton         |
|    | 21KBTS10MPN            | 17  | 19   | 4 | M14x1 | 60 | 17 | 14 | 16 | Laiton nickelé |

## 21KBKK Coupleur avec obturation avec connexion à canule et ressort de protection


Laiton, NBR




| A       |             | HEX | G     | L   | L1 | L2 | D  | Version        |
|---------|-------------|-----|-------|-----|----|----|----|----------------|
| 4 x 6   | 21KBKK06MPX | 14  | M10x1 | 125 | 7  | 6  | 16 | Laiton         |
|         | 21KBKK06MPN | 14  | M10x1 | 125 | 7  | 6  | 16 | Laiton nickelé |
| M12 x 1 | 21KBKK08MPX | 14  | M10x1 | 130 | 7  | 6  | 16 | Laiton         |
|         | 21KBKK08MPN | 14  | M10x1 | 130 | 7  | 6  | 16 | Laiton nickelé |

## 21KBRP Coupleur avec obturation avec connexion instantanée

Laiton nickelé, NBR




| A |             | HEX | L    | D  | D1   |
|---|-------------|-----|------|----|------|
| 6 | 21KBRP06MPN | 14  | 43,5 | 16 | 13,3 |
| 8 | 21KBRP08MPN | 17  | 48   | 16 | 15,3 |



Double obturation

## 21SBA Embout avec obturation, mâle


Laiton, NBR




| A         |             |            | HEX | L  | L1 | Version        |
|-----------|-------------|------------|-----|----|----|----------------|
| G1/8      | 21SBAW10MPX |            | 14  | 40 | 7  | Laiton         |
|           | 21SBAW10MPN | 9287 21 10 | 14  | 40 | 7  | Laiton nickelé |
| G1/4      | 21SBAW13MPX |            | 17  | 42 | 9  | Laiton         |
|           | 21SBAW13MPN | 9287 21 13 | 17  | 42 | 9  | Laiton nickelé |
| G3/8      | 21SBAW17MPX |            | 19  | 42 | 9  | Laiton         |
|           | 21SBAW17MPN |            | 19  | 42 | 9  | Laiton nickelé |
| M10 x 1   | 21SBAD10MPX |            | 14  | 41 | 8  | Laiton         |
|           | 21SBAD10MPN |            | 14  | 41 | 8  | Laiton nickelé |
| M12 x 1,5 | 21SBAD12MPX |            | 17  | 43 | 10 | Laiton         |
|           | 21SBAD12MPN |            | 17  | 43 | 10 | Laiton nickelé |
| M14 x 1,5 | 21SBAD14MPX |            | 17  | 43 | 10 | Laiton         |
|           | 21SBAD14MPN |            | 17  | 43 | 10 | Laiton nickelé |

## 21SBI Embout avec obturation, femelle

Laiton, NBR




| A         |             |            | HEX | L  | L1 | Version        |
|-----------|-------------|------------|-----|----|----|----------------|
| G1/8      | 21SBIW10MPX |            | 14  | 40 | 7  | Laiton         |
|           | 21SBIW10MPN | 9286 21 10 | 14  | 40 | 7  | Laiton nickelé |
| G1/4      | 21SBIW13MPX |            | 17  | 42 | 7  | Laiton         |
|           | 21SBIW13MPN | 9286 21 13 | 17  | 42 | 7  | Laiton nickelé |
| G3/8      | 21SBIW17MPX |            | 19  | 42 | 7  | Laiton         |
|           | 21SBIW17MPN |            | 19  | 42 | 7  | Laiton nickelé |
| M12 x 1,5 | 21SBIM12MPX |            | 17  | 42 | 7  | Laiton         |
|           | 21SBIM12MPN |            | 17  | 42 | 7  | Laiton nickelé |
| M14 x 1,5 | 21SBIM14MPX |            | 17  | 42 | 7  | Laiton         |
|           | 21SBIM14MPN |            | 17  | 42 | 7  | Laiton nickelé |



Double obturation

## 21SBTF Embout avec obturation, à douille annelée


Laiton, NBR



| A  |             |            | HEX | L  | L1 | Version        |
|----|-------------|------------|-----|----|----|----------------|
| 4  | 21SBTF04MPX |            | 14  | 50 | 17 | Laiton         |
|    | 21SBTF04MPN | 9285 21 04 | 14  | 50 | 17 | Laiton nickelé |
| 5  | 21SBTF05MPX |            | 14  | 50 | 17 | Laiton         |
|    | 21SBTF05MPN |            | 14  | 50 | 17 | Laiton nickelé |
| 6  | 21SBTF06MPX |            | 14  | 50 | 17 | Laiton         |
|    | 21SBTF06MPN | 9285 21 06 | 14  | 50 | 17 | Laiton nickelé |
| 8  | 21SBTF08MPX |            | 14  | 50 | 17 | Laiton         |
|    | 21SBTF08MPN | 9285 21 08 | 14  | 50 | 17 | Laiton nickelé |
| 9  | 21SBTF09MPX |            | 14  | 50 | 17 | Laiton         |
|    | 21SBTF09MPN |            | 14  | 50 | 17 | Laiton nickelé |
| 10 | 21SBTF10MPX |            | 14  | 50 | 17 | Laiton         |
|    | 21SBTF10MPN |            | 14  | 50 | 17 | Laiton nickelé |

## 21SBK0 Embout avec obturation avec connexion à canule


Laiton, NBR



| A     |             |  | HEX | G     | L  | L1 | L2 | Version        |
|-------|-------------|--|-----|-------|----|----|----|----------------|
| 4 x 6 | 21SBK006MPX |  | 14  | M10x1 | 46 | 7  | 6  | Laiton         |
|       | 21SBK006MPN |  | 14  | M10x1 | 46 | 7  | 6  | Laiton nickelé |
| 6 x 8 | 21SBK008MPX |  | 14  | M12x1 | 46 | 7  | 6  | Laiton         |
|       | 21SBK008MPN |  | 14  | M12x1 | 46 | 7  | 6  | Laiton nickelé |


## 21SBKS Embout avec obturation, traversée de cloison avec connexion à canule

Laiton, NBR



| A     |             |  | HEX | HEX1 | B | G     | L  | L1 | L2 | Version        |
|-------|-------------|--|-----|------|---|-------|----|----|----|----------------|
| 4 x 6 | 21SBKS06MPX |  | 14  | 12   | 3 | M10x1 | 58 | 7  | 18 | Laiton         |
|       | 21SBKS06MPN |  | 14  | 12   | 3 | M10x1 | 58 | 7  | 18 | Laiton nickelé |
| 6 x 8 | 21SBKS08MPX |  | 17  | 17   | 4 | M12x1 | 58 | 7  | 18 | Laiton         |
|       | 21SBKS08MPN |  | 17  | 17   | 4 | M12x1 | 58 | 7  | 18 | Laiton nickelé |






Double obturation

## 21SBTS Embout avec obturation, traversée de cloison à douille annelée


Laiton, NBR



| A  |             | HEX | HEX1 | B | G     | L  | L1 | L2 | Version        |
|----|-------------|-----|------|---|-------|----|----|----|----------------|
| 4  | 21SBTS04MPX | 14  | 14   | 3 | M10x1 | 64 | 17 | 14 | Laiton         |
|    | 21SBTS04MPN | 14  | 14   | 3 | M10x1 | 64 | 17 | 14 | Laiton nickelé |
| 5  | 21SBTS05MPX | 14  | 14   | 4 | M10x1 | 64 | 17 | 14 | Laiton         |
|    | 21SBTS05MPN | 14  | 14   | 4 | M10x1 | 64 | 17 | 14 | Laiton nickelé |
| 6  | 21SBTS06MPX | 14  | 17   | 4 | M12x1 | 64 | 17 | 14 | Laiton         |
|    | 21SBTS06MPN | 14  | 17   | 4 | M12x1 | 64 | 17 | 14 | Laiton nickelé |
| 8  | 21SBTS08MPX | 14  | 17   | 4 | M12x1 | 64 | 17 | 14 | Laiton         |
|    | 21SBTS08MPN | 14  | 17   | 4 | M12x1 | 64 | 17 | 14 | Laiton nickelé |
| 9  | 21SBTS09MPX | 14  | 17   | 4 | M12x1 | 64 | 17 | 14 | Laiton         |
|    | 21SBTS09MPN | 14  | 17   | 4 | M12x1 | 64 | 17 | 14 | Laiton nickelé |
| 10 | 21SBTS10MPX | 14  | 19   | 4 | M14x1 | 64 | 17 | 14 | Laiton         |
|    | 21SBTS10MPN | 14  | 19   | 4 | M14x1 | 64 | 17 | 14 | Laiton nickelé |

## 21SBKK Embout avec obturation avec connexion à canule et ressort de protection


Laiton, NBR



| A     |             | HEX | G     | L   | L1 | L2 | Version        |
|-------|-------------|-----|-------|-----|----|----|----------------|
| 4 x 6 | 21SBKK06MPX | 14  | M10x1 | 130 | 7  | 6  | Laiton         |
|       | 21SBKK06MPN | 14  | M10x1 | 130 | 7  | 6  | Laiton nickelé |
| 6 x 8 | 21SBKK08MPX | 14  | M12x1 | 135 | 7  | 6  | Laiton         |
|       | 21SBKK08MPN | 14  | M12x1 | 135 | 7  | 6  | Laiton nickelé |

## 21SBRP Embout avec obturation avec connexion instantanée

Laiton nickelé, NBR




| A     |             | HEX | L    |
|-------|-------------|-----|------|
| 4 x 6 | 21SBRP06MPN | 14  | 47,5 |
| 6 x 8 | 21SBRP08MPN | 17  | 47,5 |



Face plane

## 21KLAW Coupleur avec obturation, mâle


Laiton nickelé, NBR



| A    |             | HEX | L  | L1 | D  |
|------|-------------|-----|----|----|----|
| G1/8 | 21KLAW10MPN | 14  | 36 | 7  | 16 |
| G1/4 | 21KLAW13MPN | 17  | 38 | 9  | 16 |
| G3/8 | 21KLAW17MPN | 19  | 38 | 9  | 16 |

## 21KLIW Coupleur avec obturation, femelle


Laiton nickelé, NBR



| A    |             | HEX | L  | L1 | D  |
|------|-------------|-----|----|----|----|
| G1/8 | 21KLIW10MPN | 14  | 36 | 9  | 16 |
| G1/4 | 21KLIW13MPN | 17  | 38 | 9  | 16 |
| G3/8 | 21KLIW17MPN | 19  | 38 | 9  | 16 |

## 21KLTF Coupleur avec obturation, à douille annelée


Laiton nickelé, NBR



| A  |             | HEX | L  | L1 | D  |
|----|-------------|-----|----|----|----|
| 4  | 21KLTF04MPN | 14  | 46 | 17 | 16 |
| 6  | 21KLTF06MPN | 14  | 46 | 17 | 16 |
| 8  | 21KLTF08MPN | 14  | 46 | 17 | 16 |
| 9  | 21KLTF09MPN | 14  | 46 | 17 | 16 |
| 10 | 21KLTF10MPN | 14  | 46 | 17 | 16 |

## 21KLKO Coupleur avec obturation avec connexion à canule

Laiton nickelé, NBR




| A     |             | HEX | G     | L  | L1 | L2 | D  |
|-------|-------------|-----|-------|----|----|----|----|
| 4 x 6 | 21KLKO06MPN | 14  | M10x1 | 42 | 7  | 6  | 16 |
| 6 x 8 | 21KLKO08MPN | 14  | M12x1 | 42 | 7  | 6  | 16 |



Face plane

## 21KLKS Coupleur avec obturation, traversée de cloison avec connexion à canule


Laiton nickelé, NBR



| A     |                    | HEX | HEX1 | B | G     | L  | L1 | L2 | D  |
|-------|--------------------|-----|------|---|-------|----|----|----|----|
| 4 x 6 | <b>21KLKS06MPN</b> | 14  | 14   | 3 | M10x1 | 54 | 7  | 18 | 16 |
| 6 x 8 | <b>21KLKS08MPN</b> | 17  | 17   | 4 | M12x1 | 54 | 7  | 18 | 16 |

## 21KLTS Coupleur avec obturation à traversée de cloison à douille annelée


Laiton nickelé, NBR



| A |                    | HEX | HEX1 | B | G     | L  | L1 | L2 | D  |
|---|--------------------|-----|------|---|-------|----|----|----|----|
| 5 | <b>21KLTS05MPN</b> | 17  | 17   | 4 | M12x1 | 60 | 17 | 14 | 16 |
| 6 | <b>21KLTS06MPN</b> | 17  | 17   | 4 | M12x1 | 60 | 17 | 14 | 16 |

## 21KLKK Coupleur avec obturation avec connexion à canule et ressort de protection


Laiton nickelé, NBR




| A     |                    | HEX | G     | L   | L1 | L2 | D  |
|-------|--------------------|-----|-------|-----|----|----|----|
| 4 x 6 | <b>21KLKK06MPN</b> | 14  | M10x1 | 125 | 7  | 6  | 16 |
| 6 x 8 | <b>21KLKK08MPN</b> | 14  | M10x1 | 130 | 7  | 6  | 16 |

## 21SLAW Embout avec obturation mâle

Laiton nickelé, NBR




| A    |                    | HEX | L  | L1 |
|------|--------------------|-----|----|----|
| G1/8 | <b>21SLAW10MPN</b> | 14  | 40 | 7  |
| G1/4 | <b>21SLAW13MPN</b> | 17  | 42 | 9  |
| G3/8 | <b>21SLAW17MPN</b> | 19  | 42 | 9  |



Face plane

## 21SLIW Embout avec obturation femelle


Laiton nickelé, NBR



| A    |                    | HEX | L  | L1 |
|------|--------------------|-----|----|----|
| G1/8 | <b>21SLIW10MPN</b> | 14  | 40 | 7  |
| G1/4 | <b>21SLIW13MPN</b> | 17  | 42 | 7  |
| G3/8 | <b>21SLIW17MPN</b> | 19  | 42 | 7  |

## 21SLTF Embout avec obturation, à douille annelée


Laiton nickelé, NBR



| A  |                    | HEX | L  | L1 |
|----|--------------------|-----|----|----|
| 4  | <b>21SLTF04MPN</b> | 14  | 50 | 17 |
| 6  | <b>21SLTF06MPN</b> | 14  | 50 | 17 |
| 8  | <b>21SLTF08MPN</b> | 14  | 50 | 17 |
| 9  | <b>21SLTF09MPN</b> | 14  | 50 | 17 |
| 10 | <b>21SLTF10MPN</b> | 14  | 50 | 17 |

## 21SLKO Embout avec obturation avec connexion à canule


Laiton nickelé, NBR



| A     |                    | HEX | G     | L  | L1 | L2 |
|-------|--------------------|-----|-------|----|----|----|
| 4 x 6 | <b>21SLKO06MPN</b> | 14  | M10x1 | 46 | 7  | 6  |
| 6 x 8 | <b>21SLKO08MPN</b> | 14  | M12x1 | 46 | 7  | 6  |

## 21SLKS Embout avec obturation, traversée de cloison avec connexion à canule

Laiton nickelé, NBR



| A     |                    | HEX | HEX1 | B | G     | L  | L1 | L2 |
|-------|--------------------|-----|------|---|-------|----|----|----|
| 4 x 6 | <b>21SLKS06MPN</b> | 14  | 12   | 3 | M10x1 | 58 | 7  | 18 |
| 6 x 8 | <b>21SLKS08MPN</b> | 14  | 17   | 4 | M12x1 | 58 | 7  | 18 |






Face plane

## 21SLTS Embout avec obturation, traversée de cloison à douille annelée


Laiton nickelé, NBR



| A |             | HEX | HEX1 | B | G     | L  | L1 | L2 |
|---|-------------|-----|------|---|-------|----|----|----|
| 5 | 21SLTS05MPN | 14  | 14   | 4 | M12x1 | 64 | 17 | 14 |
| 6 | 21SLTS06MPN | 14  | 17   | 4 | M12x1 | 64 | 17 | 14 |

## 21SLKK Embout avec obturation avec connexion à canule et ressort de protection

Laiton nickelé, NBR



| A     |             | HEX | G     | L   | L1 | L2 |
|-------|-------------|-----|-------|-----|----|----|
| 4 x 6 | 21SLKK06MPN | 14  | M10x1 | 130 | 7  | 6  |
| 6 x 8 | 21SLKK08MPN | 14  | M12x1 | 135 | 7  | 6  |